


Utični priključak CQ-1/2-18H

Broj artikla: 177709

FESTO

Za velike protoke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	12,7 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski pritisak zavisian od temperature	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	2,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	18 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	Utičnica CQ-18
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	POM
Material release ring	POM