


# Razdelnik CQD-12/15/18/22

Broj artikla: 177717

FESTO

Sa 4 čepa.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	18,6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 15 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	2,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Broj izlaza	4
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	POM