

Cev PQ-AL-15X1X3000

Broj dela: 177733

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	15 mm
Unutrašnji prečnik	13 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okruženja	-30 °C...75 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.119 kg/m
Boja	srebro
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	Aluminijumska legura za obrada