


Spojnica EAMD-42-40-20-16X25-U

Broj artikla: 1781043

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|----------------------|
| Prečnik 1 prihvata | 20 mm |
| Prečnik 2 prihvata | 16 mm |
| Veličina | 42 |
| Nazivna dužina | 40 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment inercije | 39 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 21 Nm |
| Težina proizvoda | 189 g |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |