

Stezna jedinica KPE-20

Broj dela: 178468

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Vrsta stezanja sa naizmeničnim smerom | sa obe strane Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft |
| Dizajn | Nagibni disk |
| Varijante | Klipnjača na jednom kraju |
| Radni pritisak | 1 MPa 10 bar |
| Pritisak otpuštanja | 0.3 MPa 3 bar |
| okrugli materijal za stezanje | 20 mm |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...80 °C |
| Statička sila zadržavanja | 2000 N |
| Težina proizvoda | 930 g |
| Radni materijal zaptivki | NBR TPE-U(PU) |
| Materijal opruge | Čelična opruga |
| Materijal kućišta | Aluminijum eloksirano |
| Materijal steznih čeljusti | Mesing |
| Radni materijal klipa | POM |