

Utični priključak QS-3/8-3/8-I-U-M

Broj artikla: 183746

FESTO

Spoljašnji navoj sa unutrašnjim šestouglom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 0,287 " |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 0,988 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Internal hexagon A/F 7 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 3/8" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Boja obruča | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Mesing Niklovano |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerdajući |