

Spojnica EAMC-B-19-24-6-9

Broj artikla: 184263

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	6 mm
Prečnik 2 prihvata	9 mm
Veličina	19
Nazivna dužina	24 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,47 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	12 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost