

# Odvojna ploča CPV18-DZPR


Broj artikla: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za odvajanje dve zone pritiska kod ventilskog bloka CPV. Primeniti samo jednom po bloku i samo između ventila.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Pogonski pritisak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	25 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost