


Utičnica FBSD-GD-7

Broj artikla: 18497

FESTO

za Fieldbus priključak na ventilske i instalacijske blokove.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Vrsta pričvršćenja | sa zatvorenom cevi |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 28 g |
| Električni priključak | Dizajn A M12x1 4-polno Utičnica ravna / vijčana stezaljka |
| Područje pogonskog napona DC | ≤ 250 V |
| Područje pogonskog napona AC | ≤ 250 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 4 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 2,5 kV |
| Navojni spoj kabla | Pg7 |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 4 ... 6 mm |
| Presek priključka | 0,75 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Temperatura okoline | -40 ... 85 °C |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-niski napon-smernica |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Stepen zagađenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| Informacija o materijalu, kućište | PA ojačan |
| Boja kućišta | crno |
| Informacija o materijalu, kontramatica | Cink Niklovano |
| Informacija o materijalu, utični kontakti | Bronza Bela obložena bronza |