


Utičnica NTSD-WD-9

Broj artikla: 18527

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	30 g
Električni priključak	4-polno Utičnica ugaona Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	16 A
Navojni spoj kabla	Pg9
Dozvoljeni prečnik kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bakarna legura Mesing