


Cilindar sa vučnom klipnjačom CRDNGS-5"- -PPV-A

Broj artikla: 185379

FESTO

Otporno na koroziju. Prema ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, za prepoznavanje pozicije. Sa obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	2.000 mm
Prečnik klipa	5"
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Pogonski pritisak	0,6 ... 10 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	6.881 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	7.363 N
Pneumatski priključak	1/2 NPT
Material cover	Nerđajuči čelični liv
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajuči
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajuči