


# Utičnica SEA-M12-4WD-PG7

Broj artikla: 185498

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa zatvorenom cevi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	30 g
Električni priključak	Dizajn A M12x1 4-polno Utičnica ugaona / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabla	Pg7
Dozvoljeni prečnik kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,75 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Boja kućišta	crno
Informacija o materijalu, kontramatica	Cink Niklovano
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mesing Bela obložena bronza