

Priključni kabl KM12-M12-GSWD-1-4

Broj artikla: 185499

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3,8 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	66 g
Električni priključak	Kabl 4-žilno Utikač ravni / utičnica ugaona M12x1 / M12x1 4-polno / 4-polno
Struktura kabla	4x0,34
Dužina kabla	1 m
Vrsta pričvršćenja	navojno
Boja izolacije	sivo
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PU)