

# Pripremna grupa LFR-1/8-D-MINI-KC

Broj artikla: 185731



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sastavljen iz ručnog ventila za uključivanje, filtera-regulacionog ventila sa elementima za pričvršćenje.

Sa ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Mini  |
| Seriya                          | D   |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                  | 40 µm   |
| Ispust kondenzata               | ručno rotacioni   |
| Konstruktivna struktura         | On-off ventil<br>Filter-regulator sa manometrom                     |
| Maks. količina kondenzata       | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja            | Metalna zaštitna korpa  |
| Manometar                       | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak               | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,2 bar   |
| Normalni nazivni protok         | 750 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertni gasovi  |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 700 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:                        |
| Pneumatski priključak 1         | G1/8  |
| Pneumatski priključak 2         | G1/8  |
| Material housing                | Cink  |
| Material bowl                   | PC  |