

L zaptivni utični priključak QSMKL-G1/8-4

Broj artikla: 186304

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougloom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	1,5 mm
Approved tubing type	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
Tubing insertion depth	12,7 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Nazivni moment pritezanja	7 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	External hexagon A/F 13
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući