


# DUO vod KM12-DUO-M8-GDWD

Broj artikla: 18688

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 60$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 75$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	2,8 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	61 g
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna M12x1 / M8 4-polno / 3-polno
Struktura kabela	2x(3x0,25)
Prečnik kabela	4,5 mm
Dužina kabela	0,6 m
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa navojnim utikačem sa zatvorenom cevi
Informacija o materijalu, kontramatica	Mesing Niklovano
Informacija o materijalu, kućište	PUR
Informacija o materijalu, plašt kabela	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mesing pozlačeno