


Utikač SEA-GS-11-DUO

Broj artikla: 18779

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	24 g
Električni priključak	4-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Utikač ravni / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabla	Pg11
Dozvoljeni prečnik kabla	2 x 3 mm ili 2 x 5 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PBT
Boja kućišta	crno
Material of union nut	PBT
Material electrical contact	Mesing Bela obložena bronza