

Blok podnožja CPE14-PRSGO-2

Broj artikla: 187829


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile serije Compact Performance, sa otvorenim PRS-kanalima.

Sa ovim priključnim blokom smeju se upotrebiti samo priključci sa G navojem.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	2
Burst pressure	3 MPa
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	950 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H - profilom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan