


Kablska utičnica ASI-SD-FK

Broj artikla: 18785

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	6,8 g
Električni priključak	2-polno Ravna utičnica
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	3 A
Presek priključka	1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronza