

Adapter priključak MKA-PG29-M40

Broj dela: 1879673

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...200 °C
Vrsta pričvršćenja	sa navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključka	Mesing niklovano