

Utičnica MSSD-EB-M12-MONO

Broj dela: 188024

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Prikaz uklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Težina proizvoda	13.18 g
Električni priključak 1	Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C
Električni priključak 2	Utikač ravan, M12x1, 2-polni, A-kodiran
Opseg radnog pritiska DC	12 V...24 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	12 V...24 V
Opterećenje struje	0.12 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	providno
Materijal blokade vijka	Čelik, niklovani
Radni materijal zaptivki	HNBR NBR
Materijal utičnih kontakata	Posrebrena legura bakra Mesing, pozlaćeni