

Blok podnožja VIGI-04-D-3

Broj artikla: 18841


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za ventilski blok](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2026. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Maks. broj ventilskih mesta	1
Pogonski pritisak	-0,9 ... 16 bar
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatski priključak 4	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak