

# Vakuum hvataljka ESG-6

Broj artikla: 189169

FESTO



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

| Svojstvo                             | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Prečnik vakuum hvataljke             | 6 mm   |
| Položaj ugradnje                     | vertikalno   |
| Posebne karakteristike               | Antistatično   |
| Konstruktivna struktura              | Vakuumski priključak gore<br>Vakuumski priključak bočno<br>sa kompenzacijom visine<br>sa dugačkim kopezatorom visine |
| Dodeljivanje držača vakuum hvataljke | Veličina 2   |
| Oblik vakuum hvataljke               | okrugli pljosnati  |
| Pogonski medijum                     | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Klasa korozione otpornosti KBK       | 1 - Low corrosion stress   |
| Temperatura okoline                  | -30 ... 200 °C   |
| Vakuumski priključak                 | M5<br>M10x1<br>QS-6<br>PK-4  |
| Materijal - napomena                 | RoHS komfornost  |
| Material suction cup                 | BR<br>FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (silikon)   |