

# Vakuum hvataljka ESG-80

Broj artikla: 189178

FESTO



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Prečnik vakuum hvataljke	80 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno sa kompenzacijom visine sa dugačkim kopezatorom visine
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati okrugli duboki okrugli, ekstra dubok okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan®