

# Vakuum hvataljka ESG-6X20

Broj dela: 189185

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina sisaljke	6x20 mm
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore Vakuumski priključak bočno sa izjednačavanjem visine sa dugačkom kompenzacijom visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Oblik sisaljke	ovalno pljosnato
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Vakuumski priključak	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR