

# Vakuum hvataljka ESG-20X60

Broj artikla: 189190

FESTO



Prikaz primera

## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina vakuum hvataljke	20x60 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno sa kompenzacijom visine sa dugačkim kopezatorom visine
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Oblik vakuum hvataljke	ovalan, pljosnat
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Vakuumski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR