


Držač ususne čašice ESH-HB-3-PK

Broj artikla: 189208

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak bočno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zapremina	0,313 cm ³
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 3
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	27 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje vakuum hvataljke	M4
Vakuumski priključak	PK-4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminijum Nickel-plated brass POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik