

Držač ususne čašice ESH-HB-4-PK

Broj artikla: 189210

FESTO

bez kompenzacije visine, vakuumski priključak bočno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zapremina	0,416 cm ³
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak bočno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje vakuum hvataljke	M6
Vakuumski priključak	PK-4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminijum Nickel-plated brass POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik