


Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HE-3-G1/8

Broj dela: 189255

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	3 mm
Zapremina	0.106 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 3
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumnog priključak
Pričvršćenje usisnika	M4
Vakuumski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	Aluminijumska legura za obrada NBR POM Čelik
Materijal držača	Oplemenjeni čelik