


Držač ususne čašice ESH-HE-4-G1/8

Broj artikla: 189256

FESTO

bez kompenzacije visine, sa direktnim navojnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4 mm
Zapremina	0,289 cm ³
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključka
Pričvršćenje vakuum hvataljke	M6
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	Aluminijumska legura za kovanje NBR POM Čelik
Material bracket	Čelik za poboljšanje