

# Držač ususne čašice ESH-HE-5-G1/4

Broj artikla: 189257

FESTO

bez kompenzacije visine, sa direktnim navojnim priključkom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	7 mm
Zapremina	1,227 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	24 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključka
Pričvršćenje vakuum hvataljke	M10
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	Aluminijumska legura za kovanje NBR POM Čelik
Material bracket	Čelik za poboljšanje