

# Vakuum hvataljka komplet ESS-4-SU

Broj artikla: 189270

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	10 mm
Nazivni prečnik	1,2 mm
Prečnik vakuum hvataljke	4 mm
Zapremina vakuum hvataljke	0,008 cm <sup>3</sup>
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 4 bar
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	0,46 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	0,5 N
Težina proizvoda	0,1 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Outside diameter 3 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	PUR