

Vakuum hvataljka komplet ESS-15-EF

Broj artikla: 189337

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	20 mm
Nazivni prečnik	2 mm
Prečnik vakuum hvataljke	15 mm
Zapremina vakuum hvataljke	0,35 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 3
Oblik vakuum hvataljke	okrugli, ekstra dubok
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 200 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	9,8 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	14,5 N
Težina proizvoda	1,9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M4
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	FPM