

Vakuum hvataljka komplet ESS-30-BU

Broj artikla: 189383

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Kompenzacije visine vakuum hvataljke | 8 mm |
| Min. radijus radnog predmeta R | 80 mm |
| Nazivni prečnik | 3 mm |
| Prečnik vakuum hvataljke | 30 mm |
| Zapremina vakuum hvataljke | 4,07 cm ³ |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Dodeljivanje držača vakuum hvataljke | Veličina 4 |
| Oblik vakuum hvataljke | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nazivni pogonski pritisak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medijum | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku | 26,2 N |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 21,5 N |
| Težina proizvoda | 9,9 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | M6 |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Mesing niklovan Čelik pocinkovan i hromiran |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material suction cup | PUR |