

Vakuum hvataljka komplet ESS-8X20-ON

Broj artikla: 189412

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,5 mm
Veličina vakuum hvataljke	8x20 mm
Zapremina vakuum hvataljke	0,256 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Oblik vakuum hvataljke	ovalan, pljosnat
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	8 N
Horizontalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	11 N
Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	13 N
Težina proizvoda	2,5 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M6
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR