

# Konektor utični QSMK-1/8T-U

Broj dela: 190592

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Nominalna širina	1.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8" "
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/8" "
Temperatura u okruženju u farenhajtima	14 °F...140 °F
Boja otpuštajućeg prstena	sivo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PBT
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal crevne zaptivke	NBR
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući