

# L utični spoj QSML-5/32H-1/8-U

Broj artikla: 190625

FESTO

sa utičnicom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	1,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,8 g
Pneumatski priključak 1	Utičnica QS-5/32"
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/8"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući