

# Utični priključak QS-1/2-5/8-U

Broj dela: 190682

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina konstrukcije                          | Standard  |
| Nominalna širina                               | 13 mm   |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Premaz  |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan   |
| Oblik  | ravni oblik   |
| Veličina posude                                | 1   |
| Dizajn   | Push-Pull princip   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime klasiifikacija                        | vidi sertifikat   |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C  |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                | 30 Nm   |
| Težina proizvoda                               | 69 g  |
| Vrsta pričvršćenja                             | Spoljni šestougao 1   |
| Pneumatski priključak 1                        | Spoljašnji navoj 1/2 NPT  |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo-spoljašnji Ø 5/8 " "                                     |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima         | 14 °F...140 °F  |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | sivo  |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen  |
| Materijal kućišta                              | Mesing<br>niklovano   |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | POM   |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR   |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                   |