

Shut-off ventil HE-3A-3/8-QS-5/16-U

Broj artikla: 190874

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 3/2 bistabilan |
| Pneumatski priključak 1 | QS-5/16 |
| Pneumatski priključak 2 | 3/8 NPT |
| Način aktiviranja | ručno |
| Vrsta pričvršćenja | Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads po izboru: |
| Normalni nazivni protok | 478,8 l/min |
| Nazivni prečnik | 3,6 mm |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT ojačan |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Odzračna funkcija | ne prigušuje se |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroom class | ISO class 4 |
| Temperatura medijuma | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 48 g |
| Pneumatski priključak 3 | nije obuhvaćeno |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |