



Regulator pritiska LR-10-32-UNF-QS-3/16-U

Broj artikla: 190925

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan
Pneumatski priključak 1	10-32 UNF-2A
Pneumatski priključak 2	QS-3/16
Vrsta pričvršćenja	navojno
Ulazni pritisak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	17 g
Material of threaded plug	Mesing