

# Vakuumski usisnik ESV-50-SS

Broj artikla: 190996

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	330 mm
Prečnik vakuum hvataljke	50 mm
Zapremina vakuum hvataljke	2,387 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-30 ... 180 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	105 N
Težina proizvoda	11,2 g
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	VMQ (silikon)