


Vakuum čaša bez priključka ESV-60-SN

Broj dela: 190999

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Min. radijus radnog komada	350 mm
Prečnik usisivača	60 mm
Zapremina usisivača	3.953 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	166.1 N
Težina proizvoda	22 g
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR