

# Vakuumski usisnik ESV-50-BN

Broj artikla: 191063

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                  | Vrednost  |
|---|---|
| Kompenzacije visine vakuum hvataljke      | 11 mm   |
| Min. radijus radnog predmeta R            | 150 mm  |
| Prečnik vakuum hvataljke                  | 50 mm   |
| Zapremina vakuum hvataljke                | 14,23 cm <sup>3</sup>                               |
| Položaj priključka                        | gore  |
| Položaj ugradnje                          | proizvoljno   |
| Oblik vakuum hvataljke                    | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                    |
| Operating pressure MPa                    | -95 ... 0 kPa                                       |
| Pogonski pritisak                         | -0,95 ... 0 bar                                     |
| Operating pressure                        | -13,775 ... 0 psi                                   |
| Nominal operating pressure                | -70 kPa   |
| Nazivni pogonski pritisak                 | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)          | -10,15 psi  |
| Pogonski medijum                          | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-A1-L                                      |
| Food-safe                                 | See Supplementary material information              |
| Temperatura okoline                       | -10 ... 70 °C                                       |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku | 72,6 N  |
| Težina proizvoda                          | 13,9 g  |
| Boja                                      | crno  |
| Tvrdoća po Shoreu                         | 50 +/- 5  |
| Materijal - napomena                      | RoHS komformnost                                    |
| Material suction cup                      | NBR   |