

Vakuumski usisnik ESV-30-CN

Broj artikla: 191073

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	10,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	80 mm
Prečnik vakuum hvataljke	30 mm
Zapremina vakuum hvataljke	9,47 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli, nabrani meh 3,5-struki
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	20,8 N
Težina proizvoda	5,8 g
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	NBR