


Amortizer YSRW-10-17

Broj dela: 191195

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	10
Hod	17 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujućim
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	17 mm
Maks. pričvrtna sila	700 N
Maks. potrošnja energije po hodu	8 J
Maks. potrošnja energije po satu	30000 J
Maks. preostala energija	0.03 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	3.5 N
Min. sila umetanja	25 N
Težina proizvoda	54 g
Opseg mase	20 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik