


# Amortizer YSRW-20-34

Broj dela: 191198

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20
Hod	34 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujućim
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	34 mm
Maks. pričvrtna sila	3000 N
Maks. potrošnja energije po hodu	70 J
Maks. potrošnja energije po satu	100000 J
Maks. preostala energija	0.32 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	10 N
Min. sila umetanja	100 N
Težina proizvoda	330 g
Opseg mase	80 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik