


Vakuumski filter ESF-3

Broj artikla: 191202

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Finoća filtera	10 µm
Pogonski pritisak	-0,95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	100 l/min
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	9 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključka
Pneumatski priključak	M4
Vakuumski priključak	M4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	Aluminijum Mesing niklovan