


Tandem cilindar DNCT-1 5/8"- -PPV-A-S6

Broj artikla: 191218

FESTO

prema ISO 15552, sa profilnom cilindarskom cevi, za prepoznavanje pozicije, sa obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja, sa toplootpornom izvedbom.

Detekcija pozicije moguća je samo u cilindarskoj cevi sa strane klipnjače.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	2 ... 500 mm
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Način funkcionisanja	dvosmerno
Operating pressure MPa	0,06 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0,6 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dužina prigušivanja	20 mm
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	Aluminijumski odlivak
Material seals	FPM
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik