

Svetlosna zaptivka MF-LD-230AC

Broj artikla: 19144

FESTO

za elektromagnetne kalemove MSFG, MSFW.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	Plug pattern type B to EN 175301-803 četvorougaoani oblik MSF
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Priključak uzemljenja	postoji
Nazivna snaga svetleće zaptivnice	0,33 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3
Material housing	TPE-U(PU)
Boja	transparentno