

# Svetleća zaptivka MC-LD-12-24DC

Broj dela: 19145

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz uklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Težina proizvoda	1.6 g
Električni priključak	Oblik A prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija MSC
Opseg radnog pritiska DC	12 V...24 V
Priključak zaštitnog voda	postoji
Nominalni kapacitet, svetleća zaptivka	0.05 W
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	TPE-U(PU)
Boja	providno